

**Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm), 200×25×51, Typ: EK80****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	596400 EK80
GTIN	9003170334358
Třída artiklu	53Y

**Popis****Provedení:**

**Vysoce kvalitní kotouče na stojanové brusky s dlouhou životností** s keramickým pojivem.

Vysoká přesnost obvodové a rovinné házivosti, pracovní rychlost 40 m/s. **Univerzální použití** na dvojitéch stojanových bruskách k odjehlování, ostření a přebrušování nástrojů.

**Použití:**

Na kalené oceli a HSS.

**Specifikace:**

**Ušlechtilý korund** bílý, stupeň tvrdosti M.

**Rozsah dodávky:**

Všetně redukčních kroužků pro uvedené otvory.

**Upozornění:**

Kompaktní rounové brusné kotouče viz č. 568725 a násl.

**Technický popis**

Maximální obvodová rychlost	40 m/s
Zkratka brusiva	A

Stupeň jemnosti	jemný
Zrnitost	80
Specifikace	Ušlechtilý korund bílý, stupeň tvrdosti M
Proces broušení	Stojanová bruska
Vnitřní Ø redukčního kroužku	32 mm
Tvar	1
Ø kotouče D	200 mm
Šířka kotouče T	25 mm
Atribut názvu produktu	200×25×51
Ø otvoru H	51 mm
Druh produktu	Kotouč stojanové brusky

## Příslušenství

Sada redukčních kroužků Pro otvor brusného kotouče 51 mm

596000 51