



Deskový upínač, Rozsah upnutí: 55 mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 861620 55 |
| GTIN | 4008158027050 |
| Třída artiklu | 83K |

Popis

Provedení:

Ruční vakuové pumpy pro maximální sací sílu a tudíž nejvyšší horizontální upínací sílu. Pomocí páky na vodících lištách je možné vyrovnávat výškové rozdíly. Sklopením upínací páky se ve vakuovém odsávači vytváří podtlak a deskový upínač se automaticky pevně přisaje k desce.

Použití:

K upínání a polohování konstrukčních dílů s hladkým povrchem, jako např. keramiky, žuly, materiálu Corian®, plastu, plechu a skla.

Upozornění:

Deskový upínač během skladování uvolněte, zabráníte tak trvalé deformaci pryžových kotoučů. Přísavky najdete od č. 086200.

Maximální upínací síla: 260 N

Celková délka: 361 mm

Technický popis

| | |
|------------------------|---------|
| Rozsah upnutí | 55 mm |
| Maximální upínací síla | 260 N |
| Celková délka | 361 mm |
| Hmotnost | 1,55 kg |
| Šířka | 147 mm |
| Druh produktu | Svěrka |

