

Garant**Držák upichovacího nože, levý, Velikost stopky: 12mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 273911 12 |
| GTIN | 4045197777270 |
| Třída artiklu | 21W |

Popis**Upozornění:**

Pro **pravé držáky** používejte **pravé destičky**, pro **levé držáky** používejte **levé destičky**.

Technický popis

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Funkční šířka L ₄ | 16,2 mm |
| Velikost stopky | 12 mm |
| Celková délka L | 100 mm |
| Volná délka | 1,2 mm |
| Šroub pro vyměnitelné destičky | 279815 13 |
| Délka hlavy L ₁ | 21,4 mm |
| Způsob použití | levý |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Možnost axiálního upichování | ne |
| Druh produktu | Soustružnický držák |

Příslušenství

| | |
|--|-------------|
| Upínací šroub Typ 13 | 279815 13 |
| PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15 | 674248 TX15 |
| Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm | 659957 500 |