

Garant**Základní deska ZeroClamp (podle typu stroje / stolu), Typ: 14014****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 360014 14014 |
| GTIN | 4045197777188 |
| Třída artiklu | 310 |

Popis**Provedení:**

Středový otvor $\varnothing 25$ H7 pro upnutí středící sady. Upnutí na nulový bod, které umožňuje systém GARANT ZeroClamp, je důležitou funkcí pro moderní výrobní systémy, zejména v automatizované výrobě. Díky speciálnímu kontaktnímu rozhraní zajišťuje přesnou a spolehlivou přesnost opakování nulového bodu. Pneumatická upínací síla systému drží obrobky bezpečně v požadované poloze, takže je možná rychlá a přesná výměna obrobku bez změny polohy. Tím se snižuje náročnost přípravy a zvyšuje produktivita. Upnutí nulového bodu prostřednictvím systému GARANT ZeroClamp je nezbytné pro efektivní výrobní procesy. Zjistěte více o inovativní technologii systému GARANT ZeroClamp a optimalizujte svou výrobu.

Materiál:

Základní deska z hliníku s vysokou pevností, s povrchovou úpravou. Všechny součásti upínacího hrnce z nerezové oceli nebo oceli chráněné proti korozi.

Zvláštní příslušenství:

Upínací čep č. 360025, přípojovací bloky č. 360017 vel. 12808 a vel. 12805.

Upozornění:

Vyobrazení se může podle typu stroje lišit.

Technický popis

| | |
|-----------------------|------------------|
| Vhodné pro typ stroje | MAZAK VARIAX 500 |
| $\varnothing A$ | 500 mm |

| | |
|-----------------------|----------------|
| Ø upínacího hrnce | 120 mm |
| Rozteč S | 200 mm |
| Výška H | 44 mm |
| Počet upínacích hrnců | 4 |
| Šířka B | 400 mm |
| Typ | 14014 |
| Křížová rozteč | ne |
| Řada | ZeroClamp |
| Druh produktu | Základní deska |

Příslušenství

| | |
|--|------------------|
| Krycí plech pro základní desku ZeroClamp Typ 18290 | 360021 18290 |
| Upínací čep ZeroClamp s vnitřním závitem Typ 18M16 | 360025 18M16 |
| Upínací čep ZeroClamp s vnitřním závitem Typ 18M12/138 | 360025 18M12/138 |
| Upínací čep ZeroClamp s vnitřním závitem Typ 16M10 | 360025 16M10 |
| Upínací čep ZeroClamp s vnitřním závitem Typ 18M16/138 | 360025 18M16/138 |
| Upínací čep ZeroClamp s vnitřním závitem Typ 12M10/138 | 360025 12M10/138 |
| Upínací čep ZeroClamp s vnitřním závitem Typ 25M10 | 360025 25M10 |
| Připojovací blok ZeroClamp Typ 12808 | 360017 12808 |
| Upínací čep ZeroClamp s vnitřním závitem Typ 12M10/90 | 360025 12M10/90 |
| Upínací čep ZeroClamp s vnitřním závitem Typ 14M12/90 | 360025 14M12/90 |
| Připojovací blok ZeroClamp Typ 12805 | 360017 12805 |
| Upínací čep ZeroClamp s vnitřním závitem Typ 16M8 | 360025 16M8 |
| Upínací čep ZeroClamp s vnitřním závitem Typ 25M10/138 | 360025 25M10/138 |
| Upínací čep ZeroClamp s vnitřním závitem Typ 12M10 | 360025 12M10 |
| Upínací čep ZeroClamp s vnitřním závitem Typ 25M16/138 | 360025 25M16/138 |
| Upínací čep ZeroClamp s vnitřním závitem Typ 18M12 | 360025 18M12 |