



Šikmý napínák, Maximální rozsah upnutí: 50 mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	862510 50
GTIN	4027474564735
Třída artiklu	83U

Popis

Provedení:

Korpus z temperované litiny s pevnými, čistě opracovanými dosedacími plochami (úhel upínání 90°). Pohyblivá upínací čelist pro **různé průřezy materiálu**.

Použití:

K upínání obrobků při svařování resp. montážních pracích v přesném úhlu.

Hmotnost: 1,2 kg

Technický popis

Maximální rozsah upnutí	50 mm
Hmotnost	1,2 kg
Druh produktu	Šikmý napínák