



## Šikmý napínák, Maximální rozsah upnutí: 100 mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	862510 100
GTIN	4027474564810
Třída artiklu	83U

### Popis

#### Provedení:

Korpus z temperované litiny s pevnými, čistě opracovanými dosedacími plochami (úhel upínání 90°). Pohyblivá upínací čelist pro **různé průřezy materiálu**.

#### Použití:

K upínání obrobků při svařování resp. montážních pracích v přesném úhlu.

Hmotnost: 2,8 kg

### Technický popis

Hmotnost	2,8 kg
Maximální rozsah upnutí	100 mm
Druh produktu	Šikmý napínák