

Garant**NC vysokotlaký svěrák HiPo Clamp s posilovačem, Typ: 125****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	360465 125
GTIN	4045197777904
Třída artiklu	31F

Popis**Provedení:**

- Přesnost párování 0,02 mm.
- Rozměry pro vyrovnání kompatibilní s běžnými výrobky.
- Univerzální konstrukce pro různé systémy čelistí.
- Vodicí dráha indukčně kalená.
- Zcela zakryté vřeteno (nízké nároky na čištění).
- Závitové otvory po obou stranách pro doraz obrobku.
- Včetně otvorů 18M16 pro upínací systémy s nulovým bodem – rozteč 200 mm.
- Všechny strany kromě čelní broušené: Použitelné horizontálně a postranně.
- Lze přistavět úhlový mechanismus.
- Zcela zakryté a nitridované vřeteno.
- Závit pro doraz obrobku.

Provedení reklamní text:

- Přesnost párování 0,02 mm.
- Vodicí dráha indukčně kalená.
- Včetně otvorů 18M16 pro upínací systém s nulovým bodem, rozteč 200 mm.
- Všechny strany kromě čelní broušené: použitelné horizontálně a postranně.
- Zcela zakryté a nitridované vřeteno.

Rozsah dodávky:

Včetně stupňovitých čelistí č. 360468 a 360469, 4 upínky a ruční kliky.

Zvláštní příslušenství:

- Běžně vyráběné čelisti ve velikosti 125, např. č. 361400 – 361660, č. 362390 – 362600, č. 361295, č. 361296.
- Sada pro upevňování a vyrovnávání, č. 360530.
- Doraz obrobku, klika, č. 360555; 360800.

- **Upínací čep č. 360025.**
- **Úhlový mechanismus č. 360471.**
- **Adaptérová deska pro rychlou výměnu čelistí Xtric č. 361293; 361294 vel. 125.**
- **Adaptérové desky č. 361297; 361298 vel. 125.**

Upozornění:

- **Vhodné prodloužení základního tělesa 125 lze najít pod č. 360467_125 v seznamu náhradních dílů.**
- **Velikost 125X se dodává s čelistmi 361295 125 a 361296 125. Je možné použití s nastavbovými čelistmi Xpent.**
- **Vhodným prodloužením základního tělesa 160 je č. 360420 160.**

Upozornění reklamní text:

Velikost 125X se dodává s čelistmi 361295 125 a 361296 125. Je možné použití s nastavbovými čelistmi XPent.

Technický popis

r ±0,015	118 mm
Rozsah upnutí d	131 - 313 mm
Podélná drážka l H7	20 mm
Rozsah upínání b	0 - 182 mm
Délka základního tělesa a	424 mm
Šířka základního tělesa	125 mm
Vzdálenost drážky p H7	20 mm
t	144 mm
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství	HiPo
o -0,02	40 mm
Příčná drážka n H7	20 mm
Upínací síla do maximálně	40 kN
s - 0,02	62 mm
Výška základního tělesa C -0,02	100 mm
Celková délka L	512 mm
Hmotnost	35 kg
m ±0,02	180 mm
Výška čelistí h	39,5 mm

Provedení	Upínací systém přes nulový bod
Řada	HiPoClamp
Druh produktu	Strojní svěrák

Příslušenství

Pár základních čelistí měkké Pro šířku čelistí 125 mm	362520 125
Základní těleso k prodloužení Pro typ 125	360467 125
Adaptérová čelistmobilní Pro typ 125	361600 125
Vyrovňovací a upevňovací sada Rozměr T–drážky 12 mm	360530 12
Upínací čep ZeroClamp s vnitřním závitem Typ 14M12/90	360025 14M12/90
Vyrovňovací a upevňovací sada Rozměr T–drážky 22 mm	360530 22
Upínací čelist, měkkámobilní Pro typ 125	361325 125
Doraz obrobku	360555
Adaptérová čelistpevná Pro typ 125	361620 125
Univerzální vtahovací čelistpevná Pro typ 125	361380 125
Stupňovitá lišta, klik systém Pro typ 125	361952 125
Upínací čep ZeroClamp s vnitřním závitem Typ 18M12	360025 18M12
Upínací čep ZeroClamp s vnitřním závitem Typ 12M10/90	360025 12M10/90
Upínací čelist, měkkápevná Pro typ 125	361320 125
Pár upínacích čelistí s podélnými a příčnými drážkami Pro šířku čelistí 125 mm	362400 125
Vyrovňovací a upevňovací sada Rozměr T–drážky 14 mm	360530 14
Upínací čep ZeroClamp s vnitřním závitem Typ 12M10	360025 12M10
Úhlový mechanismus Pro typ 125	360471 125
Pár čelistí s listovými pery Pro šířku čelistí 125 mm	362600 125
Vyrovňovací a upevňovací sada Rozměr T–drážky 16 mm	360530 16
Stupňovitá čelistpevná Pro typ 125	361420 125
Univerzální vtahovací čelistmobilní Pro typ 125	361390 125

Stupňovitá čelistmobilní Pro typ 125	360468 125
Stupňovitá čelistmobilní Pro typ 125	361400 125
Pár válečkových vtahovacích čelistí Pro šířku čelistí 125 mm	362460 125
Vyrovnávací a upevňovací sada Rozměr T–drážky 18 mm	360530 18
Upínací čep ZeroClamp s vnitřním závitem Typ 16M10	360025 16M10
Upínací čep ZeroClamp s vnitřním závitem Typ 18M16	360025 18M16
Pár upínacích čelistí s odsazenou dosedací plochou Pro šířku čelistí 125 mm	362560 125
Upínací čep ZeroClamp s vnitřním závitem Typ 16M8	360025 16M8
Základní čelistmobilní Pro typ 125	361500 125
Stupňovitá lišta pro stupňovitou stranu Pro typ 125	361972 125
Výkyvná čelistmobilní Pro typ 125	361660 125
Pár náhradních listových per Pro šířku čelistí 125 mm	362620 125
Upínací čep ZeroClamp s vnitřním závitem Typ 25M10	360025 25M10
Doraz obrobku trojrozměrný Typ 125	360435 125
Pár prizmatických čelistí Pro šířku čelistí 125 mm	362500 125
Stupňovitá lišta, klik systém Pro typ 125	361962 125
Pár upínacích čelistí, hladké Pro šířku čelistí 125 mm	362420 125