

Garant**Stupňovitá čelist mobilní, Pro typ: 125****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	360468 125
GTIN	4045197777928
Třída artiklu	31F

Popis**Použití:**

Pro upínání HD čelistí č. 362390 – 362600.

Materiál:

Kalená ocel, broušené povrchy.

Vhodné pro:

NC vysokotlaký svěrák č. 360400; 360465; 360500; 360510; 361301.

Technický popis

Výška h_1	20 mm
Délka l_1	40 mm
Výška čelistí h	39,5 mm
Šířka čelistí b	125 mm
Vhodné pro barevný kód	TC
Vhodné pro barevný kód	NC8
Vhodné pro barevný kód	HiPo
Vhodné pro barevný kód	Duo

Vhodné pro barevný kód	LC
Vhodné pro barevný kód	HOLEX NC
Vhodné pro barevný kód	LC-GARANT
Vhodné pro barevný kód	Titan
Vhodné pro barevný kód	Titan2 / TitanSense
Délka čelistí I	70 mm
Druh produktu	Čelisti pro svěrák