

**Garant**

**Upichovací planžeta eco zesílené, pravý, Výška planžety h<sub>5</sub> / šířka zápichu w: 26/3mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273864 26/3
GTIN	4045197778215
Třída artiklu	21W

**Popis****Provedení:**

S chlazením eco přímo na břitu a dodatečným chlazením volných ploch.

**Vhodné pro:**

Držák č. 273893; 273894; 274095; 274097 nebo držák VDI č. 319133. 319140 – 319141 velikost RR nebo LR.

**Pozor:**

Montážní klíč č. 279920 je nutno objednat zvlášť.

**Upozornění:**

Vzhledem ke své konstrukci není kompatibilní s upínači EWS pro č. 319148 a 319149.

**Technický popis**

Výška h <sub>1</sub>	21,4 mm
Šířka zápichu w	3 mm
Pro maximální Ø obrobku	65 mm
Výška planžety h <sub>5</sub>	26 mm
Řada	Eco
Celková délka L	97 mm
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano

Možnost axiálního upichování

ne

Druh produktu

Upichovací planžeta