

Garant

Upichovací planžeta eco zesílené, pravý, Výška planžety h₅ / šířka zápichu w: 26/3Lmm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273864 26/3L
GTIN	4045197778239
Třída artiklu	21W

Popis**Provedení:**

S chlazením eco přímo na břitu a dodatečným chlazením volných ploch.

Vhodné pro:

Držák č. 273893; 273894; 274095; 274097 nebo držák VDI č. 319133. 319140 – 319141 velikost RR nebo LR.

Pozor:

Montážní klíč č. 279920 je nutno objednat zvlášť.

Upozornění:

Vzhledem ke své konstrukci není kompatibilní s upínači EWS pro č. 319148 a 319149.

Technický popis

Pro maximální Ø obrobku	90 mm
Výška planžety h ₅	26 mm
Šířka zápichu w	3 mm
Výška h ₁	21,4 mm
Řada	Eco
Celková délka L	109,5 mm
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano

Možnost axiálního upichování

ne

Druh produktu

Upichovací planžeta