

**Garant****Upichovací planžeta eco zesílená, levá, Výška planžety h<sub>5</sub> / šířka zápichu w:  
26/3Lmm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273865 26/3L
GTIN	4045197778352
Třída artiklu	21W

**Popis****Provedení:**

S chlazením eco přímo na břitu a dodatečným chlazením volných ploch.

**Vhodné pro:**

Držák č. 273893; 273894; 274095; 274097 nebo držák VDI č. 319132. 319140 – 319141 velikost RL nebo LL.

**Pozor:**

Montážní klíč č. 279920 je nutno objednat zvlášť.

**Upozornění:**

Vzhledem ke své konstrukci není kompatibilní s upínači EWS pro č. 319148 a 319149. Montážní klíč č. 279920 je nutno objednat zvlášť. Od hloubky zápichu 19,5 mm se dostane druhý břit do styku s obrobkem. Přitom může docházet ke vzniku rýh. V případě potřeby použijte upichovací destičky s jedním břitem č. 273656– 273670.

**Technický popis**

Šířka zápichu w	3 mm
Pro maximální Ø obrobku	90 mm
Výška planžety h <sub>5</sub>	26 mm
Výška h <sub>1</sub>	21,4 mm
Řada	Eco
Celková délka L	109,5 mm

Způsob použití	levá
Vnitřní chlazení	ano
Možnost axiálního upichování	ne
Druh produktu	Upichovací planžeta