

Garant**Vyvrtačací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 16/11 mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261124 16/11
GTIN	4045197778369
Třída artiklu	21T

Technický popis

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Upínací výška L ₂	15 mm
ISO kód držáku	A16M SVJBR/L11
Délka hlavy L ₁	31,4 mm
Celková délka L	150 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VB.. 1103..
Velikost destiček	11 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	22 mm
Šířka hrdla L ₄	9,5 mm
Úhel nastavení κ	142 stupeň
Středové přesazení L ₃	2 mm
Ø stopky D _s	16 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX8

674248 TX8

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7

269028 7

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepule Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500