

Garant**Vyvrtačací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 25/16mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261124 25/16
GTIN	4045197778383
Třída artiklu	21T

Technický popis

Ø minimálního předvrtání D_{min}	28 mm
Celková délka L	200 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 8
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VB.. 1604..
Šířka hrdla L_4	16,5 mm
ISO kód držáku	A25R SVJBR/L16
Úhel nastavení κ	142 stupeň
Délka hlavy L_1	44 mm
Velikost destiček	16 mm
Upínací výška L_2	24 mm
Středové přesazení L_3	4,6 mm
Ø stopky D_s	25 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 17

269028 17

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil
Torx Plus® 15IP

674252 15IP

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepule Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500