

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 16/11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261125 16/11
GTIN	4045197778390
Třída artiklu	21T

Technický popis

Upínací výška L ₂	15 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VB.. 1103..
Celková délka L	150 mm
Šířka hrdla L ₄	9,5 mm
Úhel nastavení κ	142 stupeň
ISO kód držáku	A16M SVJBR/L11
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Délka hlavy L ₁	31,4 mm
Středové přesazení L ₃	2 mm
Velikost destiček	11 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	22 mm
Ø stopky D _s	16 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX8

674248 TX8

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7

269028 7

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepule Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500