

**Garant****Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 20/11 mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	261125 20/11
GTIN	4045197778406
Třída artiklu	21T

## Technický popis

Šířka hrdla $L_4$	11 mm
Upínací výška $L_2$	19 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Délka hlavy $L_1$	38 mm
Úhel nastavení $\kappa$	142 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VB.. 1103..
Středové přesazení $L_3$	2 mm
ISO kód držáku	A20Q SVJBR/L11
Celková délka $L$	180 mm
Ø minimálního předvrtání $D_{\min}$	25 mm
Velikost destiček	11 mm
Ø stopky $D_s$	20 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®  
TX8

674248 TX8

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7

269028 7

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné  
čepule Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500