



Fréza s vysokým posuvem 7792VX, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 25/3mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	221900 25/3
GTIN	2050002058446
Třída artiklu	28R

Popis

Popis:

Jedinečná konstrukce vyměnitelných břitových destiček i jejich úhel nastavení ve frézovací hlavě snižuje výrazně radiální síly a odvádí je do axiálního směru. Obzvláště silné vyměnitelné břitové destičky se 4 břity pro nejtěžší použití a vysokou hospodárnost. Nástroj má zvláštní přednosti při rovinném frézování a frézování hlubokých kapes a je vhodný díky speciální broušené fazetce jak pro zanořování tak pro dokončování.

Technický popis

Počet břitů Z	3
Velikost vyměnitelných destiček	09
Ø stopky D _s h6	25 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XD..
Ø břitu D _c	25 mm
Celková délka L _{celk.}	200 mm
Maximální hloubka řezu a _{p max}	1,5 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229917 (T15; 2,1 Nm)
Ø D ₃	10 mm
Délka vyložení L ₁	50 mm
Vnitřní chlazení	ano
Vrtací kruhové frézování Ø D _{max}	48 mm

Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	35 mm
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	1,55 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	9,3 mm
Úhel nastavení κ	13 stupeň
Provedení stopky	válcová stopka
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229917
---------------	--------