



Fréza s vysokým posuvem 7792VX, se závitem, Ø D / počet břitů Z: 42/5mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	221905 42/5
GTIN	4056544196750
Třída artiklu	28R

Popis

Popis:

Jedinečná konstrukce vyměnitelných břitových destiček i jejich úhel nastavení ve frézovací hlavě snižuje výrazně radiální síly a odvádí je do axiálního směru. Obzvláště silné vyměnitelné břitové destičky se 4 břity pro nejtěžší použití a vysokou hospodárnost. Nástroj má zvláštní přednosti při rovinném frézování a frézování hlubokých kapes a je vhodný díky speciální broušené fazetce jak pro zanořování tak pro dokončování.

Technický popis

Upínací závit M	M16
Ø břitu D_c	42 mm
Celková délka $L_{celk.}$	43 mm
Počet břitů Z	5
Maximální hloubka řezu $a_{p max}$	1,5 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XD.. 0904
Ø D_3	27 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229918 (T15; 2,1 Nm)
Velikost vyměnitelných destiček	09
Vnitřní chlazení	ano
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	26,3 mm

Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	69 mm
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	0,55 stupeň
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	82 mm
Provedení stopky	se závitem
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229918
---------------	--------