



Fréza s vysokým posuvem 7792VX, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 40/4Lmm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	221908 40/4L
GTIN	4056544198211
Třída artiklu	28R

Popis

Popis:

Jedinečná konstrukce vyměnitelných břitových destiček i jejich úhel nastavení ve frézovací hlavě snižuje výrazně radiální síly a odvádí je do axiálního směru. Obzvláště silné vyměnitelné břitové destičky se 4 břity pro nejtěžší použití a vysokou hospodárnost. Nástroj má zvláštní přednosti při rovinném frézování a frézování hlubokých kapes a je vhodný díky speciální broušené fazetce jak pro zanořování tak pro dokončování.

Technický popis

Upínací otvor Ø	22 mm
Ø břitu D_c	40 mm
Ø D_3	19 mm
Počet břitů Z	4
Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	2,5 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229919 (T15; 3,1 Nm)
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XD.. 1205

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	40 mm
Velikost vyměnitelných destiček	12
Vnitřní chlazení	ano
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\text{min}}$	59 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\text{max}}$	78 mm
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	18,3 mm
Úhel šikmého zanořování α_{max}	0,94 stupeň
Úhel nastavení κ	12 stupeň
Posuv F_z Helix	0,7
Provedení stopky	s otvorem
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229919
---------------	--------