

Garant
Dvojbřit ER, Napojení: ER32

Údaje o objednávce

Artikové číslo	237609 ER32
GTIN	4045197778918
Třída artiklu	29W

Popis
Provedení:

Dvoubřítá hlava se skládá ze základního tělesa a držáku otočných destiček.

Snadné napojení s kleštinovým upínacím trnem ER pomocí integrovaného kuželu.

Jednotlivě nastavitelné břity.

Použití:

K vyvrtávání již existujících otvorů.

Vnitřní chlazení: ano

Vhodná vyměnitelná břitová destička: CC..09T3..

Užitná délka L₁: 75 mm

Ø rozsahu nastavení: 49,5 - 67,1 mm

Šroub pro vyměnitelné destičky: 219805

Technický popis

Šroub pro vyměnitelné destičky	219805
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC..09T3..
Užitná délka L ₁	75 mm
Ø rozsahu nastavení	49,5 - 67,1 mm
Napojení	ER32
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Dvojbřit

