

Garant
Dvojbřit ER, Napojení: ER40

Údaje o objednávce

Artikové číslo	237609 ER40
GTIN	4045197778925
Třída artiklu	29W

Popis
Provedení:

Dvoubřítá hlava se skládá ze základního tělesa a držáku otočných destiček.

Snadné napojení s kleštinovým upínacím trnem ER pomocí integrovaného kuželu.

Jednotlivě nastavitelné břity.

Použití:

K vyvrtávání již existujících otvorů.

Vnitřní chlazení: ano

Vhodná vyměnitelná břitová destička: CC..1204..

Užitná délka L₁: 85 mm

Ø rozsahu nastavení: 65,5 - 87,1 mm

Šroub pro vyměnitelné destičky: 219864

Technický popis

Šroub pro vyměnitelné destičky	219864
Užitná délka L ₁	85 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC..1204..
Ø rozsahu nastavení	65,5 - 87,1 mm
Napojení	ER40
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Dvojbřit

