


Garant**Jemná stavěcí hlava ER, Napojení: ER25****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	237548 ER25
GTIN	4045197778949
Třída artiklu	29W

Popis**Provedení:**

S integrovaným kuželem. **Jednoduché spojení s kleštinovým upínačem ER.** Přesnost přísuvu 0,002 mm v Ø.

Použití:

Především pro použití s vyměnitelnými destičkami č. 237695 – 237698.

Upozornění:

U cyklu vyvrtávání dbejte na orientaci břitu $\pm 20^\circ$! Držák vyměnitelných destiček č. 237604 1 pro rozšíření na rozsah Ø 47,9 – 59,1 mm.

Technický popis

Užitná délka L_1	65 mm
Napojení	ER25
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC..0602..
Šroub pro vyměnitelné destičky	237606 vel. 1
Ø rozsahu nastavení	39,9 - 51,1 mm
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtávací nástroj

