

Garant**Jemná stavěcí hlava ER, Napojení: ER32****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	237548 ER32
GTIN	4045197778956
Třída artiklu	29W

Popis**Provedení:**

S integrovaným kuželem. **Jednoduché spojení s kleštinovým upínačem ER.** Přesnost přísuvu 0,002 mm v Ø.

Použití:

Především pro použití s vyměnitelnými destičkami č. 237695 – 237698.

Upozornění:

U cyklu vyvrtávání dbejte na orientaci břitu $\pm 20^\circ$! Držák vyměnitelných destiček č 237604 2 pro rozšíření na rozsah Ø 64,9– 81,1 mm.

Technický popis

Užitná délka L_1	75 mm
Napojení	ER32
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC..0602..
Šroub pro vyměnitelné destičky	237606 vel. 1
Ø rozsahu nastavení	50,9 - 67,1 mm
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtávací nástroj

