

Garant**Jemná stavěcí hlava ER, Napojení: ER40****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	237548 ER40
GTIN	4045197778963
Třída artiklu	29W

Popis**Provedení:**

S integrovaným kuželem. **Jednoduché spojení s kleštinovým upínačem ER.** Přesnost přísuvu 0,002 mm v Ø.

Použití:

Především pro použití s vyměnitelnými destičkami č. 237695 – 237698.

Upozornění:

U cyklu vyvrtávání dbejte na orientaci břitu $\pm 20^\circ$! Držák vyměnitelných destiček s adaptérem (č. 237531, č. 237534) pro rozšíření na rozsah Ø 84,9 – 105,1 mm.

Držák vyměnitelných destiček s adaptérem (č. 237532, č. 237534) pro rozšíření na rozsah Ø 104,9 – 134,1 mm.

Technický popis

Napojení	ER40
Užitná délka L ₁	85 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC..09T3
Šroub pro vyměnitelné destičky	237606 vel. 2
Ø rozsahu nastavení	66,9 - 87,1 mm
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtávací nástroj

