

HOLEX**Nastavitelný záhlubník, stopka Weldon, Stopka $\varnothing D_s$ h6: 16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	216635 16
GTIN	4045197778970
Třída artiklu	220

Popis**Provedení:**

Vyrobena ze zušlechtěné nástrojové oceli. Hloubkově gravírovaná stupnice. Dvě volně postavené řezné hrany vyměnitelných destiček.

Použití:

Pro obousměrné odjehlování, srážení hran a zahlubování.

Vhodné pro šikmé zanořování.

Plynule nastavitelný pro úhly od 0° - 90°.

Upozornění:

Pro přesné nastavení úhlu použijte přednastavovací přístroj.

Technický popis

Délka vyložení L_1	37 mm
Počet břitů Z	1
\varnothing stopky D_s h6	16 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SP.T09T3..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219841 (15IP; 3,0 Nm)
Stavěcí šroub nastavovacího prvku	219887
Nastavovací prvek	219885
\varnothing zahloubení D	16 mm

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	86 mm
Provedení stopky	stopka Weldon
Rozsah nastavení úhlu srážení hran	0-90 stupeň
Druh produktu	Záhlubníky

Příslušenství

Nastavovací prvek	219885
Upínací šroub	219887
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10-dílná	219841