

HOLEX**Nastavitelný záhlubník, stopka Weldon, Stopka \varnothing Ds h6: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	216635 20
GTIN	4045197778987
Třída artiklu	220

Popis**Provedení:**

Vyrobeno ze zušlechtěné nástrojové oceli. Hlubkově gravírovaná stupnice. Dvě volně postavené řezné hrany vyměnitelných destiček.

Použití:

Pro obousměrné odjehlování, srážení hran a zahlubování.

Vhodné pro šikmé zanořování.

Plynule nastavitelný pro úhly od 0° - 90°.

Upozornění:

Pro přesné nastavení úhlu použijte přednastavovací přístroj.

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	SP.T1204..
Délka vyložení L ₁	44 mm
Počet břitů Z	1
\varnothing stopky D _s h6	20 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219848 (20IP; 5,5 Nm)
Stavěcí šroub nastavovacího prvku	219888
Nastavovací prvek	219886
\varnothing zahloubení D	20 mm

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	98 mm
Provedení stopky	stopka Weldon
Rozsah nastavení úhlu srážení hran	0-90 stupeň
Druh produktu	Záhlubníky

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10-dílná	219848
Nastavovací prvek	219886
Upínací šroub	219888