

HOLEX**Prodloužení frézovací hlavy krátké, Ø trnu d1: 16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	301105 16
GTIN	4045197778420
Třída artiklu	32B

Popis**Provedení:**

Upínací čep, otvor a dosedací plochy na nákrůžku broušené.

Použití:

Pro flexibilní prodloužení upínacích trnů pro frézovací hlavy. Cenově dostupná varianta v porovnání s drahými speciálními výrobky. 3 možné možnosti použití: krátké (45 mm) nebo dlouhé (70 mm) prodloužení resp. maximální kombinace dvou krátkých prodloužení (2×45 mm).

Rozsah dodávky:

Včetně vhodného utahovacího šroubu frézy.

Zvláštní příslušenství:

Speciální klíč č. 309840.

Náhradní šroub č. 301107.

Technický popis

Celková délka L	45 mm
Ø trnu d ₁	16 mm
Vnější Ø D	38 mm
A	17 mm
Norma	DIN 6357

Obvodová házivost	≤ 3 μm
Druh produktu	Prodloužení

Příslušenství

Speciální klíč Pro Ø trnu 40 mm	309840 40
Upínací šroub pro prodloužení 2 × 45 mm Pro Ø trnu D1 32 mm	301109 32
Speciální klíč Pro Ø trnu 16 mm	309840 16
Speciální klíč Pro Ø trnu 60 mm	309840 60
Upínací šroub pro prodloužení 2 × 45 mm Pro Ø trnu D1 27 mm	301109 27
Upínací šroub pro prodloužení 45 mm Pro Ø trnu D1 16 mm	301107 16
Speciální klíč Pro Ø trnu 22 mm	309840 22
Upínací šroub pro prodloužení 45 mm Pro Ø trnu D1 40 mm	301107 40
Upínací šroub pro prodloužení 45 mm Pro Ø trnu D1 22 mm	301107 22
Speciální klíč Pro Ø trnu 50 mm	309840 50
Upínací šroub pro prodloužení 2 × 45 mm Pro Ø trnu D1 16 mm	301109 16
Upínací šroub pro prodloužení 45 mm Pro Ø trnu D1 27 mm	301107 27
Upínací šroub pro prodloužení 45 mm Pro Ø trnu D1 32 mm	301107 32
Speciální klíč Pro Ø trnu 13 mm	309840 13
Speciální klíč Pro Ø trnu 27 mm	309840 27
Upínací šroub pro prodloužení 2 × 45 mm Pro Ø trnu D1 22 mm	301109 22
Upínací šroub pro prodloužení 2 × 45 mm Pro Ø trnu D1 40 mm	301109 40

Pojistný šroub pro prodloužení Pro délku trnu L 45 mm

301111 45

Speciální klíč Pro Ø trnu 32 mm

309840 32