


HOLEX**Prodloužení frézovací hlavy dlouhé, Ø trnu d1: 32mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	301106 32
GTIN	4045197779304
Třída artiklu	32B

Popis**Provedení:**

Upínací čep, otvor a dosedací plochy na nákrůžku broušené.

Použití:

Pro flexibilní prodloužení upínacích trnů pro frézovací hlavy. Cenově dostupná varianta v porovnání s drahými speciálními výrobky. 3 možné možnosti použití: krátké (45 mm) nebo dlouhé (70 mm) prodloužení resp. maximální kombinace dvou krátkých prodloužení (2×45 mm).

Rozsah dodávky:

Včetně vhodného utahovacího šroubu frézy.

Zvláštní příslušenství:

Speciální klíč č. 309840.

Technický popis

Vnější Ø D	78 mm
Ø trnu d ₁	32 mm
Celková délka L	70 mm
A	24 mm
Norma	DIN 6357
Obvodová házivost	≤ 3 µm

Druh produktu	Prodloužení
---------------	-------------

Příslušenství

Speciální klíč Pro Ø trnu 22 mm	309840 22
Upínací šroub pro prodloužení 70 mm Pro Ø trnu D1 40 mm	301108 40
Upínací šroub pro prodloužení 70 mm Pro Ø trnu D1 32 mm	301108 32
Upínací šroub pro prodloužení 70 mm Pro Ø trnu D1 27 mm	301108 27
Speciální klíč Pro Ø trnu 27 mm	309840 27
Speciální klíč Pro Ø trnu 40 mm	309840 40
Speciální klíč Pro Ø trnu 60 mm	309840 60
Speciální klíč Pro Ø trnu 50 mm	309840 50
Speciální klíč Pro Ø trnu 13 mm	309840 13
Speciální klíč Pro Ø trnu 16 mm	309840 16
Speciální klíč Pro Ø trnu 32 mm	309840 32
Pojistný šroub pro prodloužení Pro délku trnu L 70 mm	301111 70