

HOLEX**Prodloužení frézovací hlavy dlouhé, Ø trnu d1: 40mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 301106 40 |
| GTIN | 4045197779311 |
| Třída artiklu | 32B |

Popis**Provedení:**

Upínací čep, otvor a dosedací plochy na nákrůžku broušené.

Použití:

Pro flexibilní prodloužení upínacích trnů pro frézovací hlavy. Cenově dostupná varianta v porovnání s drahými speciálními výrobky. 3 možné možnosti použití: krátké (45 mm) nebo dlouhé (70 mm) prodloužení resp. maximální kombinace dvou krátkých prodloužení (2×45 mm).

Rozsah dodávky:

Včetně vhodného utahovacího šroubu frézy.

Zvláštní příslušenství:

Speciální klíč č. 309840.

Technický popis

| | |
|-----------------------|----------|
| Ø trnu d ₁ | 40 mm |
| Celková délka L | 70 mm |
| Vnější Ø D | 89 mm |
| A | 27 mm |
| Norma | DIN 6357 |
| Obvodová házivost | ≤ 3 µm |

| Druh produktu | Prodloužení |
|---------------|-------------|
|---------------|-------------|

Příslušenství

| | |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| Speciální klíč Pro Ø trnu 22 mm | 309840 22 |
| Speciální klíč Pro Ø trnu 32 mm | 309840 32 |
| Speciální klíč Pro Ø trnu 60 mm | 309840 60 |
| Speciální klíč Pro Ø trnu 40 mm | 309840 40 |
| Speciální klíč Pro Ø trnu 50 mm | 309840 50 |
| Upínací šroub pro prodloužení 70 mm Pro Ø trnu D1 27 mm | 301108 27 |
| Pojistný šroub pro prodloužení Pro délku trnu L 70 mm | 301111 70 |
| Speciální klíč Pro Ø trnu 13 mm | 309840 13 |
| Upínací šroub pro prodloužení 70 mm Pro Ø trnu D1 40 mm | 301108 40 |
| Upínací šroub pro prodloužení 70 mm Pro Ø trnu D1 32 mm | 301108 32 |
| Speciální klíč Pro Ø trnu 27 mm | 309840 27 |
| Speciální klíč Pro Ø trnu 16 mm | 309840 16 |