

Garant**CNMG 120404, Typ: HB7010-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250058 HB7010-1
GTIN	4045197779052
Třída artiklu	21G

Popis

CNMG 120404 HB7010-1 Druh: HB7010-1
Lamač třísek: SS
Hloubka řezu a_p : 0,3 - 2,5 mm
Posuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 150 - 500 m/min

Technický popis

Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 500 m/min
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2,5 mm
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Druh	HB7010-1
Rohový rádius	0,4 mm

Lamač třísek	SS
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 120404
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení