

Garant**CNMG 120416, Typ: HB7010-1**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	250162 HB7010-1
GTIN	4045197779625
Třída artiklu	21G

Popis

CNMG 120416 HB7010-1 Druh: HB7010-1
Lamač třísek: SM
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 8 mm
Posuv f : 0,2 - 0,5 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 440 m/min

Technický popis

Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu a_p	0,5 - 8 mm
Druh	HB7010-1
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 440 m/min
Lamač třísek	SM
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,

Rohový rádius	1,6 mm
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 120416
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení