

Garant**CNMM 120412, Typ: HB7010-1**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	250453 HB7010-1
GTIN	4045197779779
Třída artiklu	21G

Popis

CNMM 120412 HB7010-1 Druh: HB7010-1
Lamač třísek: SR
Hloubka řezu a_p : 2 - 10 mm
Posuv f : 0,4 - 1,2 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 375 m/min

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 375 m/min
Druh	HB7010-1
Posuv f	0,4 - 1,2 mm/ot,
Podmínky řezu	kontinuální
Rohový rádius	1,2 mm
Lamač třísek	SR
Hloubka řezu a_p	2 - 10 mm

Hlavní způsob použití	P
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMM 120412
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení