

Garant**DNMG 110404, Typ: HB7010-1**

Údaje o objedávce

Artikové číslo	250652 HB7010-1
GTIN	4045197779823
Třída artiklu	21G

Popis

DNMG 110404 HB7010-1 Druh: HB7010-1
Lamač třísek: SS
Hloubka řezu a_p : 0,3 - 2 mm
Posuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 150 - 500 m/min

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 500 m/min
Lamač třísek	SS
Rohový rádius	0,4 mm
Podmínky řezu	kontinuální

Druh	HB7010-1
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DNMG 110404
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení