

Garant**DNMG 150608, Typ: HB7010-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250660 HB7010-1
GTIN	4045197779854
Třída artiklu	21G

Popis

DNMG 150608 HB7010-1 Druh: HB7010-1
Lamač třísek: SS
Hloubka řezu a_p : 0,3 - 2 mm
Posuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,
Řzná rychlost v_c hlavní použití: 150 - 500 m/min

Technický popis

Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Řzná rychlost v_c hlavní použití	150 - 500 m/min
Rohový rádius	0,8 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	SS
Hlavní způsob použití	P
Druh	HB7010-1

Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DNMG 150608
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení