

Garant**DNMG 110404, Typ: HB7010-1****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	250752 HB7010-1
GTIN	4045197779861
Třída artiklu	21G

Popis

DNMG 110404 HB7010-1 Typ: HB7010-1

Lamač třísek: SM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 5 mmPosuv f : 0,2 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 440 m/min**Technický popis**

Hlavní způsob použití	P
Lamač třísek	SM
Typ	HB7010-1
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 440 m/min
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm

Rohový rádius	0,4 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 110404
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení