

Garant**DNMG 150604, Typ: HB7010-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250760 HB7010-1
GTIN	4045197779885
Třída artiklu	21G

Popis

DN.G 150604 HB7010-1 Typ: HB7010-1
Lamač třísek: SM
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 5 mm
Posuv f : 0,2 - 0,5 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 440 m/min

Technický popis

Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Rohový rádius	0,4 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 440 m/min
Typ	HB7010-1
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm

Lamač třísek	SM
Podmínky řezu	kontinuální
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150604
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení