

Garant**SNMG 120404, Typ: HB7010-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251142 HB7010-1
GTIN	4045197780010
Třída artiklu	21G

Popis

SNMG 120404 HB7010-1 Rohový rádius: 0,4 mm

Druh: HB7010-1

Lamač třísek: SS

Hloubka řezu a_p : 0,3 - 2 mm

Posuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 150 - 500 m/min

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Lamač třísek	SS
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Druh	HB7010-1
Podmínky řezu	kontinuální
Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	0,4 mm

Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 500 m/min
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	SNMG 120404
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení