


Garant**SNMG 120408, Typ: HB7010-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251144 HB7010-1
GTIN	4045197780027
Třída artiklu	21G

Popis

SNMG 120408 HB7010-1 Rohový rádius: 0,8 mm
Druh: HB7010-1
Lamač třísek: SS
Hloubka řezu a_p : 0,3 - 2 mm
Posuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 150 - 500 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 500 m/min
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	SS
Druh	HB7010-1
Rohový rádius	0,8 mm

Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	SNMG 120408
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení