


Garant**SNMG 120408, Typ: HB7010-1****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	251224 HB7010-1
GTIN	4045197780041
Třída artiklu	21G

Popis

SNMG 120408 HB7010-1 Rohový rádius: 0,8 mm
Druh: HB7010-1
Lamač třísek: SM
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 6 mm
Posuv f : 0,15 - 0,5 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 440 m/min

Technický popis

Podmínky řezu	kontinuální
Posuv f	0,15 - 0,5 mm/ot,
Druh	HB7010-1
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 440 m/min
Lamač třísek	SM
Rohový rádius	0,8 mm

Hloubka řezu a_p	0,5 - 6 mm
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	SNMG 120408
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení