


Garant**SNMG 120412, Typ: HB7010-1****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 251226 HB7010-1 |
| GTIN | 4045197780058 |
| Třída artiklu | 21G |

Popis

SNMG 120412 HB7010-1 Rohový rádius: 1,2 mm
Druh: HB7010-1
Lamač třísek: SM
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 6 mm
Posuv f : 0,15 - 0,5 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 440 m/min

Technický popis

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Podmínky řezu | kontinuální |
| Řezná rychlost v_c hlavní použití | 120 - 440 m/min |
| Hloubka řezu a_p | 0,5 - 6 mm |
| Posuv f | 0,15 - 0,5 mm/ot, |
| Rohový rádius | 1,2 mm |
| Druh | HB7010-1 |
| Lamač třísek | SM |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Hlavní způsob použití | P |
| Přiřazení dokončování/hrubování | hrubování-dokončování |
| Řezný materiál | TK |
| ISO kód vyměnitelná břitová destička | SNMG 120412 |
| Počet výměn/řezání | 8 |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |