


Garant**SNMG 150612, Typ: HB7010-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251232 HB7010-1
GTIN	4045197780072
Třída artiklu	21G

Popis

SNMG 150612 HB7010-1 Rohový rádius: 1,2 mm
Druh: HB7010-1
Lamač třísek: SM
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 6 mm
Posuv f : 0,15 - 0,5 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 440 m/min

Technický popis

Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	SM
Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	1,2 mm
Posuv f	0,15 - 0,5 mm/ot,
Druh	HB7010-1
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 440 m/min

Hloubka řezu a_p	0,5 - 6 mm
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	SNMG 150612
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení