

**Garant****SNMG 120408, Typ: HB7010-1**

## Údaje o objedávce

Artikové číslo	251324 HB7010-1
GTIN	4045197780102
Třída artiklu	21G

## Technický popis

Lamač třísek	SG
Řzná rychlost $v_c$ hlavní použití	100 - 375 m/min
Posuv $f$	0,25 - 0,8 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	kontinuální
Typ	HB7010-1
Hloubka řezu $a_p$	1,5 - 9 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Přřazení dokončování / hrubování	hrubování
Řzný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMG 120408

Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení