

**Garant****SNMG 120412, Typ: HB7010-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	251326 HB7010-1
GTIN	4045197780119
Třída artiklu	21G

## Technický popis

Typ	HB7010-1
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	100 - 375 m/min
Rohový rádius	1,2 mm
Hloubka řezu $a_p$	1,5 - 9 mm
Lamač třísek	SG
Hlavní způsob použití	P
Posuv $f$	0,25 - 0,8 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMG 120412

Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení