

**Garant****SNMG 150616, Typ: HB7010-1****Údaje o objednávce**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 251332 HB7010-1 |
| GTIN           | 4045197780133   |
| Třída artiklu  | 21G             |

**Popis**

SNMG 150616 HB7010-1 Rohový rádius: 1,6 mm  
Druh: HB7010-1  
Lamač třísek: SG  
Hloubka řezu  $a_p$ : 1,5 - 9 mm  
Posuv  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 100 - 375 m/min

**Technický popis**

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití | 100 - 375 m/min   |
| Rohový rádius                       | 1,6 mm            |
| Hloubka řezu $a_p$                  | 1,5 - 9 mm        |
| Hlavní způsob použití               | P                 |
| Druh                                | HB7010-1          |
| Lamač třísek                        | SG                |
| Posuv $f$                           | 0,25 - 0,8 mm/ot, |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Podmínky řezu                        | kontinuální                                  |
| Přiřazení dokončování/hrubování      | hrubování                                    |
| Řezný materiál                       | TK   |
| ISO kód vyměnitelná břitová destička | SNMG 150616                                  |
| Počet výměn/řezání                   | 8  |
| Druh produktu                        | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |