

**Garant****SNMM 120412, Typ: HB7010-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	251386 HB7010-1
GTIN	4045197780164
Třída artiklu	21G

## Technický popis

Rohový rádius	1,2 mm
Posuv f	0,4 - 1,2 mm/ot,
Typ	HB7010-1
Hloubka řezu $a_p$	2 - 12 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	100 - 375 m/min
Podmínky řezu	kontinuální
Hlavní způsob použití	P
Lamač třísek	SR
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMM 120412

Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení