

Garant**SNMM 150616, Typ: HB7010-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251390 HB7010-1
GTIN	4045197780171
Třída artiklu	21G

Popis

SNMM 150616 HB7010-1 Rohový rádius: 1,6 mm

Druh: HB7010-1

Lamač třísek: SR

Hloubka řezu a_p : 2 - 12 mmPosuv f : 0,4 - 1,2 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 375 m/min

Technický popis

Podmínky řezu	kontinuální
Hlavní způsob použití	P
Lamač třísek	SR
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 375 m/min
Hloubka řezu a_p	2 - 12 mm
Posuv f	0,4 - 1,2 mm/ot,
Rohový rádius	1,6 mm

Druh	HB7010-1
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	SNMM 150616
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení