

Garant**TNMG 160404, Typ: HB7010-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251432 HB7010-1
GTIN	4045197780195
Třída artiklu	21G

Technický popis

Podmínky řezu	kontinuální
Rohový rádius	0,4 mm
Lamač třísek	SS
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 500 m/min
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Typ	HB7010-1
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Hlavní způsob použití	P
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TNMG 160404
Počet výměn/řezání	6

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení