

Garant**TNMG 160408, Typ: HB7010-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251434 HB7010-1
GTIN	4045197780201
Třída artiklu	21G

Popis

TNMG 160408 HB7010-1 Druh: HB7010-1

Lamač třísek: SS

Hloubka řezu a_p : 0,3 - 2 mmPosuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 150 - 500 m/min

Technický popis

Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 500 m/min
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Lamač třísek	SS
Hlavní způsob použití	P
Druh	HB7010-1
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Rohový rádius	0,8 mm

Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	TNMG 160408
Počet výměn/řezání	6
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení