

Garant**TNMG 160408, Typ: HB7010-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251544 HB7010-1
GTIN	4045197780225
Třída artiklu	21G

Popis

TN.G 160408 HB7010-1 Typ: HB7010-1

Lamač třísek: SM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 5 mmPosuv f : 0,2 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 440 m/min

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 440 m/min
Podmínky řezu	kontinuální
Hlavní způsob použití	P
Typ	HB7010-1
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Lamač třísek	SM

Rohový rádius	0,8 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TNMG 160408
Počet výměn/řezání	6
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení