

Garant**VNMG 160404, Typ: HB7010-1**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	251732 HB7010-1
GTIN	4045197780232
Třída artiklu	21G

Technický popis

Typ	HB7010-1
Rohový rádius	0,4 mm
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Posuv f	0,08 - 0,4 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 500 m/min
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	SS
Hlavní způsob použití	P
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VNMG 160404

Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení