

**Garant****VNMG 160408, Typ: HB7010-1**

## Údaje o objedávce

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 251804 HB7010-1 |
| GTIN           | 4045197780263   |
| Třída artiklu  | 21G             |

## Popis

VN.G 160408 HB7010-1 Typ: HB7010-1

Lamač třísek: SM

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 4 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 120 - 440 m/min

## Technický popis

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Typ                                 | HB7010-1        |
| Hloubka řezu $a_p$                  | 0,5 - 4 mm      |
| Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití | 120 - 440 m/min |
| Hlavní způsob použití               | P               |
| Podmínky řezu                       | kontinuální     |
| Rohový rádius                       | 0,8 mm          |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Lamač třísek                         | SM   |
| Posuv f                              | 0,1 - 0,5 mm/ot,                             |
| Přířazení dokončování / hrubování    | hrubování-dokončování                        |
| Řezný materiál                       | TK   |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | VNMG 160408                                  |
| Počet výměn/řezání                   | 4  |
| Tolerance                            | M  |
| Druh produktu                        | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |